

Smart Card Παράμετροι:

Υλικό: Υψηλής ποιότητας PVC / PET / ABS

Size: 85,5 χιλιοστά * 54 χιλιοστά * 0,84 ± 0,02 χιλιοστά (CR80: μέγεθος πιστωτικής κάρτας) ή σε πρώτη ζήτηση σας

Πάχος: 0,76 χιλιοστά πρότυπο ISO,

Ελάχιστη Τεμ: 500pcs

Πιστοποίηση: ISO, CE, FCC, RoHS, SGS ...

Διαθέσιμες βιοτεχνία: 1: γυαλιστερό, ματ, παγωμένος πλαστικοποιημένο / τελικού

2: μαγνητική ταινία (Loco: 300oe, hico: 2750oe/4000oe)

3: πάνελ υπογραφής και το μηδέν του πίνακα

4: barcode σε διαφορετικούς τύπους (39/EAN 13/EAN 128 ...)

5: hotstamping χρυσό / ασημί χρώμα

6: εξατομίκευση: Οι αριθμοί ή κείμενα σε θερμική / inkjet / ανάγλυφο / laser

Χρώμα: μπορούν να τυπωθούν σε 1 έως πλήρες χρώμα και από τις δύο πλευρές, καθώς επίσης και χρώματα Pantone ή τα χρώματα μεταξοτυπίας, γυαλιστερό / ματ με απανωτές στρώσεις / UV φιλμ / αμώδη επιφάνεια

Οι όροι πληρωμής: Δεχόμαστε FOB / τιμή EXW, PayPal ή T / T / Western Union..

Τρόπο παράδοσης: Με Express Courier (DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS), αεροπορικής ή δια θαλάσσης μεταφορά.

Λεπτομέρειες συσκευασίας: Λεπτός package κάρτα: 200pcs/box, 2000pcs/carton, μεικτό βάρος γύρω από 13kgs.

Πακέτο κάρτα Πάχος: 100pcs ανά κιβώτιο, 2000pcs ανά carton.gross βάρος γύρω 20kgs.

Δείγμα Διαθεσιμότητα: Δωρεάν δείγματα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

Εφαρμογές: Επιχειρήσεις, τράπεζα, την κυκλοφορία, την ασφάλιση, σούπερ μάρκετινγκ, χώρο στάθμευσης, το σχολείο, τη διαχείριση της βιβλιοθήκης, ελέγχου πρόσβασης ect.

Παραγωγή Επεξεργασία διπλής συχνότητας Κάρτα RFID



Εταίρων συνεργασίας μας:

Our Famous Partners



Ερωτήσεις σχετικά με την Διπλή συχνότητα RFID κάρτα

QC σύστημα πριν από delivery διπλής συχνότητας κάρτα RFID:

--- Πρώτον, ο έλεγχος QC: τσιπ κτυπήματος με το υλικό που ονομάζεται PET ένθετο 1, υπάρχει η πρώτη ελέγχου QC?

--- Δεύτερον, inlay1 Laminate με το υλικό της επιφάνειας PVC

--- Τρίτον, με το υλικό εκτύπωσης + ένθετο, πριν από runching ένα προς ένα, υπάρχει μια ολόκληρη ελέγχου QC

--- Τέσσερις, τελικά και γρονθοκόπησε πριν από delivery

--- Πέντε, πριν τα εμπρός σηκώσει το φορτίο, τον έλεγχο της συσκευασίας και να διατηρήσουν την καλή εικόνα